



# Uzatvárací ventil HE-2-1/8-QS-3/16-U

číslo dielca: 153989

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Funkcia ventilu                           | 2/2 bistabilný   |
| Pneumatická prípojka 1                    | 1/8 NPT  |
| Pneumatická prípojka 2                    | QS-3/16  |
| Typ ovládania                             | manuálny   |
| Typ upevnenia                             | Priame upevnenie pomocou priebežných dier<br>Priame upevnenie pomocou závitu<br>Voliteľný: |
| Štandardný menovitý prietok               | 185,4 l/min  |
| Menovitá hodnota                          | 2,5 mm   |
| Pracovný tlak Mpa                         | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pracovný tlak                             | -0,95 ... 10 bar   |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C  |
| Materiál telesa                           | PBT-zosilnený  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Princíp tesnenia                          | mäkký  |
| montážna poloha                           | ľubovoľný  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | piestové šupátko   |
| Druh riadenia                             | priamo   |
| Smer prúdenia                             | reverzibilný   |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)                                |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Trieda čistoty                            | ISO trieda 4   |
| Teplota média                             | 0 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                          | 30 g   |
| Materiál závitového čapu                  | Poniklovaná mosadz   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS   |
| Materiál tesnení                          | NBR  |