

# výkyvný pohon DRQ-20- -360-PPVJ-A

číslo dielca: 154458


Výbehový typ

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s nastaviteľným tlmením v koncovej polohe a prevodom ozubenými kolesami na vyrovnávanie vôle.

Verzia s voliteľným uhlom kyvu od 271 do 359°.

Výbehový typ. Dodateľný do 2017. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20
Uhol tlmenia	78,3 deg
Nastaviteľný rozsah uhlu kyvu na oboch stranách	-4 /+ 4 deg
Uhol otáčania	360 deg
Tlmenie	Pneumatické tlmenie, nastaviteľné
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	ozubená tyč/pastorok
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	2,5 ... 10 bar
maxim.frekvencia kyvov pri 6 bar	1 Hz
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:::]
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 6 bar	1 Nm
Dovolený hmotnostný moment zotrvačnosti	0,0003 kgm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	960 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre hriadeľ pohonu	cementačná oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU) NBR