


Servomotor EMMS-AS-70-M-LS-RR-S1

číslo dielca: 1550944

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP65
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	360 V
Menovité napätie DC	360 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v kľude	2,56 Nm
Menovitý krútiaci moment	2,29 Nm
Špičkový krútiaci moment	7,75 Nm
Menovité otáčky	4.100 1/min
Max. počet otáčok	4.880 1/min
Menovitý výkon motora	1.061 W
Menovitý prúd motora	2,6 A
Špičkový prúd	10 A
Konštanta motora	0,864 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	52,2 mV/min
Odpor vinutia fáza-fáza	6,71 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	13,44 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,62 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	2.790 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	200 N
Snímač polohy rotora	Resolver
Rozhranie enkódera otáčania	SIN/COS analógové signály
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
MTTF, subkomponenty	80 rokov, enkóder
MTTFd, subkomponenty	160 rokov, enkóder