

Servomotor EMMS-AS-100-SK-HS-RR

číslo dielca: 1562919

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP54
Tvar hriadeľa, zalícované pero	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	6
Krútiaci moment v klúde	4,71 Nm
Menovitý krútiaci moment	3,24 Nm
Špičkový krútiaci moment	12,5 Nm
Menovité otáčky	4.600 1/min
Max. počet otáčok	6.680 1/min
Menovitý výkon motora	1.560 W
Menovitý prúd motora	3,3 A
Špičkový prúd	15 A
Konštanta motora	0,984 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	59,75 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	2,92 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	8,85 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	2,6 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	5.040 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	300 N
Snímač polohy rotora	Resolver
Rozhranie enkódera otáčania	SIN/COS analógové signály
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
MTTF, subkomponenty	114 rokov, enkóder
MTTFd, subkomponenty	228 rokov, enkóder