

Servomotor EMMS-AS-100-L-HS-RM-S1

číslo dielca: 1562971

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Teplota okolia | -10 ... 40 °C |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 90 % |
| Vyhovuje predpisu | IEC 60034 |
| Izolačná ochranná trieda | F |
| Trieda merania podľa EN 60034-1 | S1 |
| Kontrola teploty | PTC odpor |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| systém elektrického pripojenia | Zástrčka |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| Osvedčenie | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 565 V |
| Menovité napätie DC | 565 V |
| Typ spínania vinutia | Hviezda, vnútorná |
| Počet pólových párov | 6 |
| Krútiaci moment v klúde | 10,94 Nm |
| Menovitý krútiaci moment | 7,51 Nm |
| Špičkový krútiaci moment | 39,8 Nm |
| Menovité otáčky | 3.000 1/min |
| Max. počet otáčok | 3.360 1/min |
| Menovitý výkon motora | 2.360 W |
| Menovitý prúd motora | 3,8 A |
| Špičkový prúd | 24,8 A |
| Konštanta motora | 1,993 Nm/A |
| Konštanta napätia, fáza-fáza | 118,77 mVmin |
| Odpor vinutia fáza-fáza | 2,84 Ohm |
| Indukčnosť vinutia fáza-fáza | 10,5 mH |
| celkový prerušovací moment zotrvačnosti | 6,6 kgcm ² |
| Hmotnosť výrobku | 8.860 g |
| Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa | 150 N |
| Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa | 650 N |
| Snímač polohy rotora | Enkóder, absolútny, multi turn |
| Rozhranie enkódera otáčania | EnDat 22 |
| Spôsob merania enkódera otáčania | induktívny |
| Rozdelenie enkódera polohy rotora | 19 Bit |
| MTTF, subkomponenty | 76 rokov, enkóder |
| MTTFd, subkomponenty | 152 rokov, enkóder |