

Servomotor EMMS-AS-100-LK-HS-RRB-S1

číslo dielca: 1562981

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP65
Tvar hriadeľa, zalícované pero	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	6
Krútiaci moment v klúde	10,94 Nm
Menovitý krútiaci moment	7,51 Nm
Špičkový krútiaci moment	39,8 Nm
Menovité otáčky	3.000 1/min
Max. počet otáčok	3.360 1/min
Menovitý výkon motora	2.360 W
Menovitý prúd motora	3,8 A
Špičkový prúd	24,8 A
Konštanta motora	1,993 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	118,77 mV/min
Odpor vinutia fáza-fáza	2,84 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	10,5 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	7,34 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	9.630 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	650 N
Snímač polohy rotora	Resolver
Rozhranie enkódera otáčania	SIN/COS analógové signály
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Prídržný moment brzdy	9 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkion brzdy	18 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,54 kgcm ²
Spínacie cykly, brzda	10 mil. pohybů naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	114 rokov, enkóder 3356 rokov, brzda
MTTFd, subkomponenty	228 rokov, enkóder