


Servomotor EMMS-AS-100-L-HV-RR-S1

číslo dielca: 1562998

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP65
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	6
Krútiaci moment v klúde	10,93 Nm
Menovitý krútiaci moment	6,29 Nm
Špičkový krútiaci moment	35,4 Nm
Menovité otáčky	3.400 1/min
Max. počet otáčok	4.040 1/min
Menovitý výkon motora	2.240 W
Menovitý prúd motora	3,79 A
Špičkový prúd	24,8 A
Konštanta motora	1,66 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	98,93 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	1,98 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	7,76 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	6,8 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	9.100 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	650 N
Snímač polohy rotora	Resolver
Rozhranie enkódera otáčania	SIN/COS analógové signály
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
MTTF, subkomponenty	114 rokov, enkóder
MTTFd, subkomponenty	228 rokov, enkóder