


Servomotor EMMS-AS-55-MK-HS-RRB

číslo dielca: 1569820

FESTO

bez prevodovky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-10 ... 40 °C
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Vyhovuje predpisu	IEC 60034
Izolačná ochranná trieda	F
Trieda merania podľa EN 60034-1	S1
Kontrola teploty	PTC odpor
Spôsob ochrany	IP54
Tvar hriadeľa, zalícované pero	DIN 6885 A 3 x 3 x 14
systém elektrického pripojenia	Zástrčka
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Osvedčenie	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Menovité prevádzkové napätie DC	565 V
Menovité napätie DC	565 V
Typ spínania vinutia	Hviezda, vnútorná
Počet pólových párov	4
Krútiaci moment v klúde	0,99 Nm
Menovitý krútiaci moment	0,68 Nm
Špičkový krútiaci moment	3,8 Nm
Menovité otáčky	6.600 1/min
Max. počet otáčok	7.750 1/min
Menovitý výkon motora	470 W
Menovitý prúd motora	0,8 A
Špičkový prúd	4,9 A
Konštanta motora	0,829 Nm/A
Konštanta napätia, fáza-fáza	51,54 mVmin
Odpor vinutia fáza-fáza	31,3 Ohm
Indukčnosť vinutia fáza-fáza	29,3 mH
celkový prerušovací moment zotrvačnosti	0,24 kgcm ²
Hmotnosť výrobku	1.620 g
Dovolené axiálne zaťaženie hriadeľa	75 N
Dovolené radiálne zaťaženie hriadeľa	150 N
Snímač polohy rotora	Resolver
Rozhranie enkódera otáčania	SIN/COS analógové signály
Spôsob merania enkódera otáčania	induktívny
Prídržný moment brzdy	0,8 Nm
Prevádzkové napätie DC brzdy	24 V
Príkion brzdy	10 W
Hmotnostný moment zotrvačnosti brzdy	0,02 kgcm ²
Spínacie cykly, brzda	10 mil. pohybů naprázdno (bez trecej práce)
MTTF, subkomponenty	80 rokov, enkóder 11416 rokov, brzda
MTTFd, subkomponenty	160 rokov, enkóder