

Regulačný ventil pre nízke tlaky LR-3,3

číslo dielca: 15717

FESTO

bez pripájacej dosky



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak so sekundárnym odvzdušnením
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Štandardný menovitý prietok	150 l/min
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiál telesa	POM
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	membránový redukčný ventil so sekundárnym odvzdušnením
Pracovný tlak	10 bar 145 psi
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Riadiaci tlak	8 bar
Ovládací tlak	120 psi
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiál tesnení	NBR TPE-A TPE-U(PU)