


Kyvná príruha SUA-63

číslo dielca: 157325

FESTO

pre valec ADVU, AEVU, hodiaci sa ložiskový kozlík LBN alebo LN, LSN.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	63
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	531 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Hliníková tvárna zliatina
Materiál čapu	Pozinkovaná oceľ
Materiál púzdra	pružinová oceľ
Materiál ložiska	Plast
Materiál skrutiek	Oceľ, pozinkovaná
Materiál poistky	pružinová oceľ
Materiál hriadeľa	Oceľ s ochrannou vrstvou