


Kyvná príruha SNGB-250

číslo dielca: 157512

FESTO

vhodné ložiskové púzdro LN, LSN.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	250
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 90 °C
Hmotnosť výrobku	16.141 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	Tvárna liatina
Materiál čapu	Oceľ pozinkované
Materiál ložiska	Plast
Materiál kotúča	Pozinkovaná oceľ
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál poistky	Pružinová oceľ, pozinkovaná