


Elektrické napojenie CPX-CTEL-4-M12-5POL

číslo dielca: 1577012

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Protokol	I-Port
Rozmery Š x D x V	(vrátane bloku zrežovania) 50 mm x 107 mm x 55 mm
Hmotnosť výrobku	110 g
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
Max. dĺžka vedenia	20 m
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený PC
LED ukazovatele	I-Port stav / diagnostika Stav modulu Stav výkonového napájania Stav systémového napájania
Diagnostika	Chyba komunikácie Skrat, moduly Modulovo orientovaná diagnostika Podpätie
Ovládacie prvky	DIL- prepínače
maximálny objem adres vstupov	32 Byte
maximálny objem adres výstupov	32 Byte
parametrizácia	Správanie diagnostiky Failsafe na každý kanál Nútené ovládanie na každý kanál Idle Mode na každý kanál Parameter modulu Mód výmeny nástroja
vnútorný čas cyklu	1 ms na 1 Byte užívateľských dát
Prídavné funkcie	Mód výmeny nástroja
Elektrická prípojka	4x zásuvka 5-pólový A-kódovaná M12
Rozsah pracovného napätia DC	18 ... 30 V
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Vlastná prúdová spotreba pri prevádzkovom napätí	Typ. 65 mA
Premostenie pri výpadku prúdu	10 ms
Max. súčtový prúd výstupov na kanál	4 x 1,6 A
Max. napájanie na jeden kanál	4 x 1,6 A
Elektrické oddelenie kanál - kanál	nie
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	Áno pri medzinapájaní
Počet rozhraní zariadenia	4