


# Časovač PZVT-3-SEC

číslo dielca: 158495

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	mechanické odpočítavadlo s pneumatickým pohonom
Vypínací tlak	$\leq 0,1$ bar
Pracovný tlak	2 ... 6 bar
Spínací tlak	$\geq 1,6$ bar
Štandardný menovitý prietok	50 l/min
Nastaviteľný čas oneskorenia	0,2 ... 3 s
Presnosť nastavenia	$\pm 0,3$ s
Dĺžka pauzy pre spätné prepnutie	$\geq 200$ ms
Presnosť opakovania, Nastavenie času	$\pm 0,1$ s
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP54 s ochranným krytom a rámom podľa IEC 60529
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	45 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Pneumatická prípojka	vnútorný závit M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	ABS