

Odpúšťanie kondenzátu

WA-1-B

číslo dielca: 158497

FESTO

automaticky



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	mechanický
montážna poloha	zvislo +/- 10°
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	Externý, mechanický, plnoautomatický
meraná veličina	Plný stav
Funkcia ventilu	2/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	4 ... 16 bar
Pracovné médium	Voda
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Teplota média	0 ... 60 °C
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	210 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
prípoj odfuku kondenzátu	G1/4
Pneumatická prípojka	M9
Materiál telesa	Mosadz PA