


Kompaktný valec EMML-25- -P-A-S6

číslo dielca: 158655


FESTO

zabezpečený proti pootočeniu, s bezdotykovým snímaním, s rozličnými možnosťami montáže (Multimount), tlmenie koncových polôh.

Dodatelné so štandardnými zdvihmi 5, 10, 15 mm. Iné zdvihy na požiadanie.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 15 mm
priemer piesta	25 mm
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč profilová rúra
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	Tesnenia odolné teplote max.120°C
Ochrana voči krúteniu/vedenie	vodiaca tyč s priečnou koncovou doskou
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Uťahovací moment upevnenia pohonu	8 Nm +10 %
Teoretická sila pri 6 bar	227 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	227 N
Typ upevnenia	Voliteľný: s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Pneumatická prípojka	M5
Materiál krytu	Mosadz
Materiál tesnení	FPM
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ