

# Prípojka s nástrčnou vsuvkou CN-M3-PK-2

číslo dielca: 15871

FESTO

pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PP, PU, PR.  
s tesniacim krúžkom



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit M3
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná oceľ