


# Kruhový valec EG-2,5-5-PK-2

číslo dielca: 15883

FESTO

Micropneumatic



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	5 mm
priemer piesta	2,5 mm
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč Teleso valca
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak	3,5 ... 7 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1,9 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	0,5 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	1 N
Hmotnosť výrobku	2 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Pneumatická prípojka	PK-2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa valca	Mosadz, poniklovaná