


Kruhový valec EG-2,5-10-PK-2

číslo dielca: 15884

FESTO

Micropneumatic



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 mm
priemer piesta	2,5 mm
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestna tyč Teleso valca
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestna tyč
Pracovný tlak	3,5 ... 7 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	1,9 N
Teoretická minimálna vratná sila pružiny	0,5 N
Teoretická maximálna vratná sila pružiny	1 N
Hmotnosť výrobku	2 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Pneumatická prípojka	PK-2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa valca	Mosadz, poniklovaná