

prísavka s vlnovcom VASB-30-1/8-SI

číslo dielca: 158978

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	3 mm
Priemer nasávania	30 mm
Efektívny priemer sania	25 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vákua hore okrúhla, záhyb 1,5x
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	34 N
Hmotnosť výrobku	9 g
Upevňovací závit	G1/8
Upevnenie nasávania	G 1/8
Prípojka vákua	G1/8
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)