

viacpolohová konštr.súprava DPNG-32


FESTO

číslo dielca: 159485

Výbehový typ

pre montáž troj a štvor-polohových valcov, z dvoch sériových typov
DNG, DNGL, DNGU alebo DNGUL.

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	326 g
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia, upevnenie	Oceľ
Materiálová informácia - závitový kolík	Oceľ pozinkované
Materiálová informácia pre maticu	Oceľ pozinkované