



tlakový regulačný ventil LR-1/8-G-7

číslo dielca: 159506
Výbehový typ

FESTO

bez manometra, pre montáž do čelného panela, pracovný tlak do 7 bar.
Výbehový typ. Dodateľný do 2014. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	membránový redukčný ventil s priebežným tlakovým napájaním
Funkcia regulátora	konštantný výstupný tlak s kompenzáciou tlaku so sekundárnym odvzdušnením
Ukazovateľ tlaku	G1/8" pripravený
Pracovný tlak	1 ... 20 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,2 bar
Štandardný menovitý prietok	700 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota skladovania	-10 ... 80 °C
Teplota média	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	320 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz