

# Filter

## LF-3/8-D-MIDI


číslo dielca: 159576

Classic - nepoužívať pre nové projekty

s ochranným košíkom.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



### údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota  |
|------------------------------------|--|
| Velkosť                            | Midi   |
| Typový rad                         | D  |
| montážna poloha                    | vertikálny +/- 5°  |
| Kvalita filtrácie                  | 40 µm  |
| Odtok kondenzátu                   | manuálne otáčavý   |
| Konštrukčné vyhotovenie            | Spekaný filter s odstredivým separátorom                       |
| Max. množstvo kondenzátu           | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Misková ochrana                    | kovový ochranný kôš  |
| Pracovný tlak                      | 0 ... 16 bar   |
| Štandardný menovitý prietok        | 2.700 l/min  |
| Pracovné médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                  |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota skladovania                | -10 ... 60 °C  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe  | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inertné plyny  |
| Teplota média                      | -10 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                     | -10 ... 60 °C  |
| Hmotnosť výrobku                   | 700 g  |
| Typ upevnenia                      | zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom                        |
| Pneumatická prípojka 1             | G3/8   |
| Pneumatická prípojka 2             | G3/8   |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS   |
| Materiál filtra                    | PE   |
| Materiál telesa                    | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom                            |
| Materiál nádoby                    | PC   |