


Prírubový manometer

FMA-63-10-1/4-EN

číslo dielca: 159602

FESTO

s ukazovateľom v bar a psi.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Oblasť zobrazenia [bar]	0 ... 10 bar
Rozsah zobrazenia	0 ... 145 psi
Vyhovuje predpisu	EN 837-1
Nominálna veľkosť manometra	63
Konštrukčné vyhotovenie	Manometer s valcovou pružinou
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu
Pracovné médium	Inertné plyny neutrálne kvapaliny
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
faktor striedavého zaťaženia	0,66
Trieda presnosti rozmerov	2,5
Spôsob ochrany	IP43
Teplota média	-20 ... 60 °C
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Poloha prípojky	zadná strana centrická
Pneumatická prípojka	G1/4
Materiály v kontakte s médium	Mosadz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiál telesa	ABS
Materiál okienka	SAN
Materiál upevňovací krúžok	Oceľ
Farba púzdra	čierny
Hmotnosť výrobku	120 g
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	žiadene acetylén žiadene kyslík
Stupnica	dvojitá stupnica Bar (Externých) psi (vnútorný)