

dvojpiestový valec DPZ-25-25-P-A-S6

číslo dielca: 159843

FESTO

S dvomi paralelnými piestnicami, pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových polohách.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	25 mm
Nastaviteľný koncový rozsah/dĺžka	10 mm
priemer piesta	25 mm
Pracovný režim pohonnej jednotky	Priečna doska
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Klzné vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Premenné	S6: teplot odolné tesnenia max. 120 °C
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojitý
Pracovné médium	sušený vzduch, mazaný a nemazaný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-20 ... 120 °C
Nárazová energia v koncových polohách	0,3 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	452 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	590 N
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre tesnenia	FPM
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ