

# Axiálna montážna sada EAMM-A-D80-140A-S1


číslo dielca: 1600674

Výbehový typ

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	2.920 g
Kód rozhrania, pohon	D80B
Kód rozhrania, motor in	140A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS