


# Akumulátor stlačeného vzduchu CRVZS-2

číslo dielca: 160236

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                      | Hodnota   |
|--|---|
| Objem                                      | 2 l   |
| montážna poloha                            | ľubovoľný   |
| Vyhovuje predpisu                          | AD 2000-Návod   |
| Pracovný tlak Mpa                          | -0,095 ... 1,6 MPa                                    |
| Pracovný tlak                              | -0,95 ... 16 bar<br>-13,78 ... 232 psi                |
| Osvedčenie                                 | CRN<br>TÜV  |
| Oddelenie vydávajúce certifikát            | TSSACRN0H17477.5C                                     |
| Pracovné médium                            | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:-]<br>Dusík |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK         | 3 - Silné zaťaženie koróziou                          |
| LABS - konformita                          | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Vhodné pre potravinárstvo                  | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch              |
| Teplota média                              | -10 ... 100 °C  |
| Teplota okolia                             | -10 ... 100 °C  |
| Max. uťahovací moment pripojovacieho závit | 55 Nm   |
| Hmotnosť výrobku                           | 1.681 g   |
| Typ upevnenia                              | s priebežným vŕtaním                                  |
| Pneumatická prípojka                       | G1/2  |
| Materiálový údaj                           | zhoda s RoHS  |
| Materiál zásobníka stlačeného vzduchu      | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ                     |