


Vákuový filter VAF-PK-6

číslo dielca: 160239

FESTO

Inline-vyhotovenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	4,6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Kvalita filtrácie	50 µm
Pracovný tlak	-0,95 ... 0 bar
Poznámka k prevádzkovému tlaku	Použitie len v otvorených vákuových systémoch
Prietok pri podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	210 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka	PK-6 s prievlečnou maticou
Materiál prevlečnej matice	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál filtra	tkanina PA
Materiál telesa	PA
Vhodné pre odľukovací impulz	≤ 8 bar