


# Tlmič nárazov YSR-32-60-C

číslo dielca: 160274

FESTO

samonastaviteľný



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	32
Zdvih	60 mm
Tlmenie	samonastaviteľný
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
Krátky nastavovací čas	0,5 s
Dlhý nastavovací čas	1 s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Dĺžka tlmenia	60 mm
Maximálna nárazová sila	6.000 N
Max. spotreba energie na zdvih	380 J
Max. spotreba energie za hodinu	220.000 J
Max. zvyšková energia	2 J
sila na návrat (spätný pohyb)	20 N
Hmotnosť výrobku	1.220 g
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Pozinkovaná oceľ
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ