

# Nástrčná L-prípojka QSL-V0-3/8-10

číslo dielca: 160518

FESTO

Nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota  |
|---|--|
| Veľkosť                                   | Štandardný   |
| Menovitá hodnota                          | 8,3 mm   |
| Ohňový test materiálu                     | UL94 V-0 (teleso)<br>UL94 V-0 (uvoľňovací krúžok)                        |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | ochranná vrstva  |
| Typ                                       | L-tvar   |
| veľkosť zväzku                            | 10   |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull  |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 1 MPa   |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 10 bar   |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 145 psi  |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku            | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C  |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 2 - Mierne zaťaženie koróziou  |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota okolia                            | 0 ... 60 °C  |
| Menovitý ťahovací moment                  | 15,5 Nm  |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment   | ± 20 %   |
| Hmotnosť výrobku                          | 36 g   |
| Typ upevnenia                             | Vonkajší šesťhran SW17   |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit R3/8  |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 10 mm  |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | čierny   |
| Materiál závitového čapu                  | Poniklovaná mosadz   |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS   |
| Materiál telesa                           | PBT  |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | PBT  |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |
| Materiál ozubeného venca                  | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ<br>Mosadz                              |