

Plastová hadica PAN-V0-8X1-SW

číslo dielca: 160551

FESTO

odolné voči plameňu



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Vonkajší priemer | 10 mm |
| Vonkajší priemer pre závitové spojky | 8 mm |
| Príslušný polomer zahnutia pre prietok | 45 mm |
| Vnútorný priemer | 6 mm |
| Min. polomer ohybu | 24 mm |
| Vlastnosti hadíc | Suitable for energy chains |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,3 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 3 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 43,5 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,2 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 12 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 174 psi |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku | Minerálny olej: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C Voda: max. 0,3 MPa pri max. 90 °C |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--] Minerálny olej Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Ohňový test materiálu | UL94 V-0 (opláštenie) |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -30 ... 90 °C |
| Hmotnosť výrobku podľa dĺžky | 0,065 kg/m |
| Pneumatická prípojka | pre nástrchnú rýchlospojku vonkajší priemer 8mm |
| Farba | čierny |
| Tvrdosť podľa Shore | A 72 +/-4 D 57 +/-3 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál hadice | Polyamid 12 PVC-P |