


kompaktný valec

ADVU-1 1/4"- -A-P-A


číslo dielca: 160574

FESTO

pre bezdotykové snímanie
koniec piestnice s vonkajším závitom
Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,04 ... 12 "
priemer piesta	1 1/4"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	dvojčinný
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	11,6 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Nárazová energia v koncových polohách	0,295 J
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	93 lbf
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	109 lbf
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1,728 oz
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	1,411 oz
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	10,582 oz
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	0,317 oz
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina