

# kompaktný valec AEVUZ-3/4"- -P-A


číslo dielca: 160622

FESTO

pre bezdotykové snímanie,  
koniec piestnice s vnútorným závitom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	3/4"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahavý
koniec piestnice	vnútorný závit
Pracovný tlak	14,5 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	123 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	20 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	6 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	149 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	107 g
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	14,5 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina