

# kompaktný valec AEVUZ-5/8"- -A-P-A

číslo dielca: 160631

FESTO

pre bezdotykové snímanie,  
koniec piestnice s vonkajším závitom.  
Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	5/8"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahaný
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	18,8 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	81 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	12 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	89 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	59 g
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	18,8 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina