

# kompaktný valec AEVUZ-1 5/8"- -A-P-A

číslo dielca: 160635

FESTO

pre bezdotykové snímanie,  
koniec piestnice s vonkajším závitom.  
Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.  
Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	1 5/8"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahaný
koniec piestnice	vonkajší závit
Pracovný tlak	11,6 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	636 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	63 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	9 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	433 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	107 g
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina