

# kompaktný valec AEVULQ-2"- -P-A


číslo dielca: 160645

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Zaistené voči pretočeniu na základe štvorcovej piestnice koniec piestnice s vnútorným závitom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	2"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný vysúvajúci
koniec piestnice	vnútorný závit
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	11,6 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.121 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	112 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	16 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	560 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	28 g
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	11,6 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina