

# kompaktný valec AEVULQ-3"- -A-P-A

číslo dielca: 160656


FESTO

pre bezdotykové snímanie. Zaistené voči pretočeniu na základe štvorcovej piestnice koniec piestnice s vonkajším závitom.

Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	3"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný vysúvajúci
koniec piestnice	vonkajší závit
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	8,7 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	2.902 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	307 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	25 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.772 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu	177 g
Pneumatická prípojka	NPT1/8-27
pracovný tlak [psi]	8,7 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina