

kompaktný valec AEVULQZ-5/8"- -P-A


číslo dielca: 160658

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Zaistené voči pretočeniu na základe štvorcovej piestnice koniec piestnice s vnútorným závitom.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	0,2 ... 1 "
priemer piesta	5/8"
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
činnosť	jednočinný ťahavý
koniec piestnice	vnútorný závit
Ochrana voči krúteniu/vedenie	štvorcová piestnica
Pracovný tlak	18,8 ... 145 Psi
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-4 ... 176 °F
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	81 N
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	12 g
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	4 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	89 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	168 g
Pneumatická prípojka	UNF10-32
pracovný tlak [psi]	18,8 ... 145 psi
Materiálová informácia pre kryt	Hliníková tvárna zliatina
Materiálová informácia pre dynamické tesnenia	TPE-U(PU) NBR
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre trubku valca	Hliníková tvárna zliatina