

kompaktný valec AEVULQZ-5/8"- -A-P-A

číslo dielca: 160667

FESTO

pre bezdotykové snímanie. Zaistené voči pretočeniu na základe štvorcovej piestnice koniec piestnice s vonkajším závitom.

Matica pre závit piestnice sa dodáva spolu.

Tento výrobok je dodateľný iba od spoločnosti Festo USA.

Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



Vzorové zobrazenie



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Zdvih | 0,2 ... 1 " |
| priemer piesta | 5/8" |
| Tlmenie | P: elastické tlmiace krúžky obojstranné |
| činnosť | jednočinný ťahaný |
| koniec piestnice | vonkajší závit |
| Ochrana voči krúteniu/vedenie | štvorcová piestnica |
| Pracovný tlak | 18,8 ... 145 Psi |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota okolia | -4 ... 176 °F |
| Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred | 81 N |
| Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 12 g |
| Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 4 g |
| Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm | 89 g |
| Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 40 g |
| Pneumatická prípojka | UNF10-32 |
| pracovný tlak [psi] | 18,8 ... 145 psi |
| Materiálová informácia pre kryt | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálová informácia pre dynamické tesnenia | TPE-U(PU) NBR |
| Materiálová informácia pre piestnicu | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiálová informácia pre trubku valca | Hliníková tvárna zliatina |