


kruhový valec CRDG-63- -P-A

číslo dielca: 160987

FESTO

koróziovzdorný,
pre bezdotykové snímanie, s pružnými tlmiacimi krúžkami v koncových
polohách.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



Exemplary representation

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 500 mm
priemer piesta	63 mm
podľa normy	ISO 6431
Tlmenie	P: elastické tlmiace krúžky obojstranné
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	piest piestnica
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.682 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.870 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvíhu	41 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvíhu 0 mm	2.964 g
Typ upevnenia	Voliteľný: s vonkajším závitom s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre kryt	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ