


kalíšková prísavka VAS-8-M5-SI

číslo dielca: 160988

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.
Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
Efektívny priemer sania	5,5 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vaku hore okružla, štandard
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	1,6 N
Hmotnosť výrobku	2 g
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vaku	M5
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)