


# prísavka s vlnovcom VASB-125-3/8-SI

číslo dielca: 160995

FESTO

Tesniaci krúžok nieje súčasťou dodávky.  
Výbehový typ. Dodateľný do 2013.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	7 mm
Priemer nasávania	125 mm
Efektívny priemer sania	105 mm
Konštrukčné vyhotovenie	Prípojenie vakuua hore okružla, záhyb 1,5x
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-40 ... 200 °C
Odrhovacia sila pri 70% vákuu	606 N
Hmotnosť výrobku	194 g
Upevňovací závit	G3/8
Upevnenie nasávania	G3/8
Prípojka vakuua	G3/8
Tvrdosť podľa Shora	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliníková tvárna zliatina
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiálová informácia pre prísavku	VMQ (Silikón)