


Viacpolohová konštrukčná súprava DPVU-40

číslo dielca: 161198

FESTO

pre montáž troj až štvor-polohových valcov, z dvoch sériových typov ADVU.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	155 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál príruby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované
Materiál valcového čapu	Oceľ pozinkované