


spätný ventil HGL-M5

číslo dielca: 161779

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ: Dostupný do 2006



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadeného spätného ventilu
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M5
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	108 l/min
Pracovný tlak	0,5 ... 10 bar
Pracovné médium	sušený, filtrovaný stlačený vzduch sušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Materiálová informácia pre skriňu	Zinkový odliatok odliaty pod tlakom
Teplota média	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	20 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 21	M5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Oceľ
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR