


lineárny pohon DGP-63- -PPV-A-B

číslo dielca: 161784

FESTO

pre bezdotykové snímanie, s integrovaným vedením a obojstranne nastaviteľné 3/4né tlmenie v koncovej polohe.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	10 ... 3.000 mm
priemer piesta	63 mm
Tlmenie	PPV: obojstranné nastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh Tlmič nárazov, strmá krivka charakteristiky
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	Základné vedenie
Princíp synchronizácie	tvarovým stykom (drážka)
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar
činnosť	dvojčinný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Dĺžka tlmenia	30 mm
Priečny moment Mx (diagram)	8 Nm
Teoretická sila pri 6 bar, spätný tok	1.870 N
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	1.870 N
Pohybovaná hmotnosť	1.760 g
Pohyblivá hmotnosť pri zdvihu 0 mm	1.760 g
Počiatočná hmotnosť pri zdvihu 0 mm	9.100 g
Súčiniteľ prírastku hmotnosti na 10 mm zdvihu	148 g
Alternatívne pripojenia	pozri výkres výrobku
Pneumatická prípojka	G3/8
Materiálová informácia pre kryt	Hliníkový odlatok potiahnutý, pokrytý
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR TPE-U(PU)
Materiálová informácia pre skriňu	Hliník eloxovaný