


# Ložiskové púzdro CRLNG-80

číslo dielca: 161844

FESTO

koróziovzdorné,  
pre valec CRDNGS.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
podľa normy	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F1a
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	562 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	elektrolyticky leštené vysokolegovaná oceľ
Materiál ložiska	Plast