


# Prírubové upevnenie CRFNG-80

číslo dielca: 161850

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	80
montážna poloha	ľubovoľný
Vyhovuje predpisu	ISO 15552 (predtým tiež VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	1.508 g
Materiál upevnenia	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ