

Kyvný čap CRZNG-40

číslo dielca: 161853

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
podľa normy	ISO 15552
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
RSBP-klasifikácia podľa CD-0033	F5a
Teplota okolia	-40 ... 150 °C
Hmotnosť výrobku	285 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevnenia	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ