



Zásuvka s káblom KMPPE-B-5

číslo dielca: 161878

FESTO

prírezaný na potrebnú dĺžku, pre proporcionálny tlakový regulačný ventil.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vyhovuje predpisu	DIN 47100
Označovanie vedenia	s príslušenstvom
Počet pripojení	500
Hmotnosť výrobku	459 g
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	okrúhly
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Uhlová
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	M16x0,75 podľa EN 61076-2-106
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	8
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	8
Elektrický prípoj 1, spôsob upevnenia	Poistenie skrutky
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	8
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	8
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 30 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	5 A
Nárazová pevnosť	0,6 kV
Dĺžka kábla	5 m
Vlastnosť vedenia	Štandardný
Testovacie podmienky kábla	Podmienky testovania na vyžiadanie
Priemer kábla	6,8 mm
Káblové usporiadanie	8x0,25 tienený
Nominálny prierez vodiča	0,25 mm ²
Žilové konce	Tupo zastrihnuté
Spôsob ochrany	IP67
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	-30 ... 80 °C
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 70 °C
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK RoHS predpisov
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Stupeň znečistenia	1
Materiál izolácie kábla	PVC
Farba káblového opláštenia	šedý
Materiál telesa	PA
Materiál poistenia skrutiek	PA