

elektromagnetický ventil

JMN2H-5/2-D-01-110AC

číslo dielca: 161884

FESTO

podľa ISO 15407-1, s cievkami a pomocným ručným ovládaním, bez zásuviek.

Výbehový typ. Dodateľný do 2009.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Funkcia ventilu | 5/2 bistabilný |
| Typ ovládania | elektrický |
| Šírka | 26 mm |
| Štandardný menovitý prietok | 1.000 l/min |
| Pracovný tlak | 2 ... 10 bar |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Osvedčenie | Germanischer Lloyd |
| Menovitá hodnota | 8 mm |
| Sieťový modul | 27 mm |
| Funkcia odsávania | škrtené |
| Princíp tesnenia | mäkký |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Vyhovuje predpisu | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Ručné pomocné ovládanie | s príslušenstvom, s aretáciou |
| Druh riadenia | predregulovaný |
| napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Smer prúdenia | nereverzibilný |
| Čas prepnutia | 18 ms |
| Charakteristická hodnota cievky | 110 V AC: 50 Hz, Spínací výkon: 2 VA |
| Pracovné médium | filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota média | -10 ... 50 °C |
| Teplota okolia | -10 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 320 g |
| Elektrická prípojka | Zástrčka podľa DIN 43650 tvar C |
| Typ upevnenia | s priebežným vŕtaním |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Pneumatická prípojka 1 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Pneumatická prípojka 2 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Pneumatická prípojka 3 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Pneumatická prípojka 4 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Pneumatická prípojka 5 | Prípojovacia doska veľkosť 26mm podľa ISO 15407-1 prípájacia platňa podľa VDMA 24563, veľkosť 1 |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |