


Pripojovacie vedenie KVIA-MPYE-5

číslo dielca: 161984

FESTO

pre proporcionálne ventily



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Typ upevnenia | s prevlečnou maticou |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Hmotnosť výrobku | 297 g |
| Elektrická prípojka | priama zástrčka / priama zásuvka |
| Rozsah pracovného napätia AC | ≤ 250 V |
| Prúdová zaťažiteľnosť | 1 A |
| Dĺžka kábla | 5 m |
| Priemer kábla | 6,2 mm |
| Káblové usporiadanie | 4x0,25 |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Teplota okolia | -30 ... 80 °C |
| Materiál izolácie kábla | PVC |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál kontaktov zástrčky | bronz postriebrený a pozlátený |